


# Spannhülse EAMH-50-5-C13.6-P

Teilenummer: 1354092

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,39 kgmm <sup>2</sup>
Produktgewicht	20 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform