


# Motorflansch EAMF-A-44C-60G/H-S1

Teilenummer: 1460105

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	300 g
Schnittstellencode Motor In	60G 60H
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	44C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform