

# 雙螺紋接頭 E-G1/8-1/8NPT

訂貨編號: 9630

FESTO



## 資料表

特性	值
公稱通徑	5.95 mm
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
介面 1 的最大緊固扭矩	6 Nm
氣動介面 2 的最大緊固扭矩	7 Nm
標稱扭矩	10.55 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	9.1 g
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 2	1/8 NPT
材料說明	RoHS 合規