


Nherungsschalter SIEN-M8NB-PO-K-L

Teilenummer: 150398

FESTO



Datenblatt

Merkm al	Wert
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Bemessungsschaltabstand	2.5 mm
Gesicherter Schaltabstand	2.03 mm
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 0,25 Edelstahl St 18/8 = 0,7 Kupfer = 0,2 Messing = 0,35 Stahl St 37 = 1,0
Umgebungstemperatur	-25 C...70 C
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen	0,12 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	ffner
Hysterese	0.12 mm
Max. Schaltfrequenz	3000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Spannungsfall	2 V
Induktive Schutzbeschaltung	eingebaut
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 V...30 V
Restwelligkeit	 10%
Leerlaufstrom	10 mA
Verpolungsschutz	fr alle elektrischen Anschlsse
Elektrischer Anschluss	Kabel
Kabellnge	2.5 m
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Baugre	M8x1
Befestigungsart	mit Kontermutter
Einbauart	nicht bndig
Produktgewicht	53 g

Merkmal	Wert
Werkstoff Gehäuse	PBTP hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 °C...70 °C
Schutzart	IP65 IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Auswahl Sensor-Zusatzinformation	mit Normschaltabstand
Elektrischer Ausgang	PNP
Auswahl Ausführung Sensor	Standard