

# Servomotor EMMS-AS-70-MK-HS-RR-S1

Teilenummer: 1550998

FESTO

ohne Getriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-40 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Temperaturüberwachung	PTC-Widerstand
Schutzart	IP65
Wellenausführung Passfeder	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC	565 V
Nennspannung DC	565 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	4
Stillstands Drehmoment	2,53 Nm
Nenn Drehmoment	2,26 Nm
Spitzendrehmoment	8,55 Nm
Nenn Drehzahl	4.400 1/min
Max. Drehzahl	4.960 1/min
Nennleistung Motor	1.044 W
Nennstrom Motor	1,7 A
Spitzenstrom	7,4 A
Motorkonstante	1,333 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	80,49 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	16,294 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	30,834 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	0,62 kgcm <sup>2</sup>
Produktgewicht	2.790 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	75 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	200 N
Rotorlagegeber	Resolver
Rotorlagegeber Schnittstelle	SIN/COS Analogsignale
Rotorlagegeber Messprinzip	induktiv
MTTF, Teilkomponente	80 Jahre, Rotorlagegeber
MTTFd, Teilkomponente	160 Jahre, Rotorlagegeber