

Сферичен кран VAPB-A-3/8-F-40-F03-PA10

Номер на част: 8191918

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	2-ходов сферичен кран Въртящо задвижване
Начин на задействане	пневматично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	Rp3/8
Индикация за положение на превключване	Посока на процепа = посока на протичане
Схема на отворите на фланеца	F03
Номинален диаметър DN	15
Функция на разпределител	2/2
Посока на потока	реверсивна
Работно налягане	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 бар...8 бар 79.75 psi...116 psi
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	40
Начален пусков момент при разлика в налягането, номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	5 Nm
Въз основа на стандарт	EN 10226-1
Флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:] Инертни газове Вода - без водна пара неутрални течности други протичащи флуиди при запитване
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Температура на флуида	-10 °C...200 °C
Дебит Kv	9.4 m³/h
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	Месинг, никелиран

Характеристика	Стойност
Номер на материала на тялото	2.0402 CW617N
Материал на уплътнението на седлото	PTFE
Материал на уплътненията	HNBR PTFE
Материал сачма	Месинг твърдо хромиран
Номер на материала на сачмата	2.0401 CW614N
Материал на вала	Месинг
Номер на материала вал	2.0401 CW614N
Тегло на продукта	1440 g
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия