


Servomotor EMMS-AS-100-S-HS-RR

Teilenummer: 1562913

FESTO

ohne Getriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-40 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Temperaturüberwachung	PTC-Widerstand
Schutzart	IP54
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC	565 V
Nennspannung DC	565 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	6
Stillstands Drehmoment	4,71 Nm
Nenn Drehmoment	3,24 Nm
Spitzendrehmoment	12,5 Nm
Nenn Drehzahl	4.600 1/min
Max. Drehzahl	6.680 1/min
Nennleistung Motor	1.560 W
Nennstrom Motor	3,3 A
Spitzenstrom	15 A
Motorkonstante	0,984 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	59,75 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	2,92 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	8,85 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	2,6 kgcm ²
Produktgewicht	5.040 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	150 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	300 N
Rotorlagegeber	Resolver
Rotorlagegeber Schnittstelle	SIN/COS Analogsignale
Rotorlagegeber Messprinzip	induktiv
MTTF, Teilkomponente	114 Jahre, Rotorlagegeber
MTTFd, Teilkomponente	228 Jahre, Rotorlagegeber