

# Електромагнитен разпределител VZWD-B-L-M22C-M-N18-10-V-36-2A-A1-100-R1

FESTO

Номер на част: 8214517



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	пряко управляем тарелков вентил
Начин на задействане	електрическо
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	1/8 NPT
Електрическо присъединяване	Форма А Щекер съгласно EN 175301-803 четириъгълна форма
Номинален диаметър	1 mm...1 mm
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен
Ръчно задействане	няма
Посока на потока	не е реверсивна
Флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове Минерално масло Вода неутрални течности други протичащи флуиди при запитване
Разлика в налягането	0 MPa 0 бар 0 psi
Характеристики на бобината	110 V променлив ток: 50/60 Hz, пускова мощност 40,0 VA, мощност при задържане 30,0 VA
Клас на изолация	H
Допустими колебания на напрежението	+15 % / -10 %
Продължителност на включване	100%
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина

Характеристика	Стойност
Вид управление	директно
Налягане на флуида	0 МРа...0 МРа 0 бар...0 бар 0 psi...0 psi
Макс. вискозитет	25 mm <sup>2</sup> /s
Температура на флуида	-10 °C...-10 °C
Температура на околната среда	-10 °C...-10 °C
Дебит Kv	0.04 m <sup>3</sup> /h...0.04 m <sup>3</sup> /h
Време за превключване вкл.	8 мсек...8 мсек
Време за превключване изкл.	25 мсек...25 мсек
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на тялото	1.4305
Материал на уплътненията	FPM
Тегло на продукта	440 g...440 g
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Клас защита	IP65
Клас на устойчивост на корозия КВК	3 - висока опасност от корозия