


Servomotor EMMS-AS-140-SK-HS-RR

Teilenummer: 1574614

Auslaufprodukt

ohne Getriebe.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-40 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Temperaturüberwachung	PTC-Widerstand
Schutzart	IP54
Wellenausführung Passfeder	DIN 6885 A 8 x 7 x 40
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Nennspannung DC	565 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	6
Stillstands Drehmoment	11,2 Nm
Nenn Drehmoment	9,55 Nm
Spitzendrehmoment	25,6 Nm
Nenn Drehzahl	2.600 1/min
Max. Drehzahl	3.060 1/min
Nennleistung Motor	2.600 W
Nennstrom Motor	4,4 A
Spitzenstrom	15 A
Motorkonstante	2,166 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	130,69 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	3,39 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	20,5 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	8 kgcm ²
Produktgewicht	9.840 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	200 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	780 N
Rotorlagegeber	Resolver
Rotorlagegeber Schnittstelle	SIN/COS Analogsignale
Rotorlagegeber Messprinzip	induktiv
MTTF, Teilkomponente	114 Jahre, Rotorlagegeber
MTTFd, Teilkomponente	228 Jahre, Rotorlagegeber
Energieeffizienz	ENEFF (CN) / Class 2