


# Servomotor EMMS-AS-140-SK-HV-RS-S1

Teilenummer: 1574646

Auslaufprodukt

ohne Getriebe.

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-10 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Temperaturüberwachung	PTC-Widerstand
Schutzart	IP65
Wellenausführung Passfeder	DIN 6885 A 8 x 7 x 40
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Nennspannung DC	565 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	6
Stillstandsrehmoment	11,08 Nm
Nennrehmoment	7,7 Nm
Spitzenrehmoment	27 Nm
Nennrehzahl	3.900 1/min
Max. Drehzahl	4.510 1/min
Nennleistung Motor	3.140 W
Nennstrom Motor	5,23 A
Spitzenstrom	24,4 A
Motorkonstante	1,47 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	88,71 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	1,6 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	9,01 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	8,189 kgcm <sup>2</sup>
Produktgewicht	9.600 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	200 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	780 N
Rotorlagegeber	Encoder absolut single turn
Rotorlagegeber Schnittstelle	EnDat 22
Rotorlagegeber Messprinzip	induktiv
Rotorlagegeber Auflösung	18 Bit
MTTF, Teilkomponente	76 Jahre, Rotorlagegeber
MTTFd, Teilkomponente	152 Jahre, Rotorlagegeber