

Parallelbausatz EAMM-U-110-S95-80G-207

Teilenummer: 1589544

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	110
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	799 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0.3 Nm
Übertragbares Drehmoment	25 Nm
Produktgewicht	6940 g
Schnittstellencode Aktuator	S95
Schnittstellencode Motor In	80G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform