



# Stoßdämpfer DYSR-32-60-Y5

Teilenummer: 1138649

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	60 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,6 s
Rückstellzeit lang	3 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	60 mm
Max. Anschlagkraft	6.400 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	384 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	330.000 J
Max. Restenergie	2 J
Rückstellkraft	18 N
Produktgewicht	1.355 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl, gehärtet