


Axialbausatz EAMM-A-S38-40G-G2

Teilenummer: 1456647

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	6,5 Nm
Produktgewicht	410 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	40G
Werkstoffhinweis	RoHS konform