

FRC-1/8-S-B

Wartungs-Einheit

Datenblatt

Teile-Nr.: 150058

Seite:1

Merkmal	Wert
Modulbauweise	ja
Eingangsdruck 1 minimal (bar)	0,5 bar
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	14 bar
Ausgangsdruck 2 maximal	12 bar
Gewinde Anschluss 1	G 1/8
Gewinde Anschluss 2	G 1/8
Befestigungsart	Bohrung
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	60 °C
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	6,9 l/min
Bauart Öler	Direkt-Proportional
Öfüllmenge maximal	23 cm³
Öl-Viskosität	23
Metall-Schalenschutz	nein
Filterfeinheit	40 um
Kondensatmenge maximal	10 cm³
Kondensat-Ablassetechnik	manuell, drehend
Feststellung Betätigung (Druck-R.)	Verrasterung
Druckhysterese (Druck-Regelventil)	0,2 bar
Manometer ja/nein	ja
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Schale	PA
LABS-haltige Stoffe enthalten	ja
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	840 l/min
Betriebsmedium Eingang 1	Druckluft
Betriebsmedium Ausgang 2	gefilterte (40 µm) Druckluft, geölt