



Nherungsschalter SMT0-4U-NS-S-LED-24

Teilenummer: 152743

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	rund
Basierend auf Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	nach UK Vorschriften fr EMV nach UK RoHS Vorschriften
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Messgroe	Position
Messprinzip	magnetinduktiv
Umgebungstemperatur	-25 C...70 C
Wiederholgenauigkeit	0.2 mm
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	0.5 ms
Ausschaltzeit	0.5 ms
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Max. Schaltleistung DC	6 W
Spannungsfall	2 V
Induktive Schutzbeschaltung	eingebaut
Mindestlaststrom	0.1 mA
Reststrom	0.01 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
berlastfestigkeit	vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC	10 V...30 V
Restwelligkeit	10 %
Verpolungsschutz	fr alle elektrischen Anschlsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung
Abgangsrichtung Anschlu	lngs

Merkmal	Wert
Werkstoff Steckkontakte	Messing, vergoldet
Befestigungsart	mit Zubehör
Max. Anziehdrehmoment	0.8 Nm
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	6 g
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Gehäuse	PA PET PUR
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP67
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L