

# Vakuumsauggreifer ESG-8X30

Teilenummer: 189187

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Saugergröße	8x30 mm
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich mit langem Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	oval flach
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Vakuumschluss	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR