

Vakuumsauger-Halter ESH-HA-3-PK

Teilenummer: 189198

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	0.274 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	10 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M4
Vakuumschluss	PK-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl