

Vakuumsauger-Halter ESH-HB-1-QS

Teilenummer: 189203

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Volumen	0.228 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	5 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Saugerbefestigung	Durchmesser 3 mm
Vakuumschluss	QS-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl