

Vakuumsauger-Halter ESH-HCL-4-QS

Teilenummer: 189229

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	20 mm
Volumen	1.78 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	47 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M6
Vakuumschluss	QS-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl