

Vakuumsauger ESS-20-BN

Teilenummer: 189378

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Höhenausgleich Sauger	6 mm
Min. Werkstückradius	40 mm
Nennweite	3 mm
Saugerdurchmesser	20 mm
Saugervolumen	1.6 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	12.9 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	9.5 N
Produktgewicht	6.7 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	schwarz
Shore-Härte	50 +/- 5

Merkmal	Wert
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt Stahl, verzinkt und verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR