


# Vakuumsauger ESS-30-CS

Teilenummer: 189403

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Höhenausgleich Sauger	10.5 mm
Min. Werkstückradius	80 mm
Nennweite	3 mm
Saugerdurchmesser	30 mm
Saugervolumen	9.47 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 °C...180 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	20.8 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	11 N
Produktgewicht	12.2 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	transparent
Shore-Härte	50 +/- 5

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt Stahl, verzinkt und verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)