


Vakuumsaugnapf ESV-30-BU

Teilenummer: 191058

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	8 mm
Min. Werkstückradius	80 mm
Saugerdurchmesser	30 mm
Saugervolumen	4.07 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	26.2 N
Produktgewicht	3.6 g
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR