


DGP-8--P-A-B

Linearantrieb

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Kolben-Durchmesser	8 mm
Hub	10,000 - 1.000,000 mm
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	mit Näherungsschalter
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig (P)
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	3,500 - 8,000 bar
Alternativanschlüsse	siehe Produktzeichnung
Bewegte Masse	40,000 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	130,000 g
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	40,000 g
Massenzuschlag pro 10 mm Hub	5,000 g
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	30,000 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	30,000 N
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft gefilterte, geölte Druckluft
Mitnahmemprinzip	formschlüssig (Schlitz)
Verdrehungssicherung/Führung	geschlitztes Profilrohr
Werkstoff-Information Deckel	Aluminium-Guss beschichtet
Werkstoff-Information Gehäuse	Aluminium eloxiert

**DGP-8--P-A-B****Linearantrieb**

Merkmal	Wert
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR TPE-U(PU)