

CPE10-M1H-3GL-M5

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 162886

Seite:1

Merkmal	Wert
Schaltfunktion Symbol	3/2-Wegeventil, Grundstellung gesperrt
Schaltfunktion Kurzbezeichnung	3/2
Strömungsrichtung reversibel	nein
Funktionsprinzip	Schieber
Form Funktionselement	Kolben
Abluft drosselbar	nein
Steuerart	indirekt
Stelleigenschaft	monostabil
Rückstellart	pneumatische Feder
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Einbaulage	beliebig
Nennweite	4 mm
Betriebsdruck minimal	2,5 bar
Betriebsdruck maximal	8 bar
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	50 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	50 °C
Anschlussart Belüftung	Innengewinde
Anschlussgewinde Belüftung	M 5
Anschlussart Arbeitsanschluss	Innengewinde
Anschlussgewinde Arbeitsanschluss	M 5
Anschlussart Entlüftung	Innengewinde
Anschlussgewinde Entlüftung	M 5
Anschlussart Steuerhilfsluft Belüftung	Intern
Anschlussart Steuerhilfsluft Entlüftung	Innengewinde
Anschlussgewinde Steuerh. Entlüftung	M 3
Fassungsart Steuerh. Be- und Entl.	Interne Steuerluft, Steuerentlüftung gefasst
Betätigung/Rückstellung	Spule vorgesteuert, dom./Luftfeder-Rückstellung
Handhilfsbetätigung	Stossend, selbstrückstellend/rastend (Aufsatz)
Schaltzustandsanzeige	nein

CPE10-M1H-3GL-M5

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 162886

Seite:2

Merkmal	Wert
Produktgewicht	0,04 kg
Landesspezifische Zulassung(UL/CSA)	c UL us (OL)
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	190 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 3	190 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 4	190 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 4-3/5	190 l/min
Schaltzeit EIN/UM (dom)	18 ms
Schaltzeit AUS/UM	14 ms
Spannungsart	DC
Nenn-Gleichspannung	24 V
Nenn-Leistung (DC)	1 W
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft 40 µm (auch geölt)
Schutzart	IP65