


Axialbausatz EAMM-A-D19-40P

Teilenummer: 1981953

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	1.1 Nm
Produktgewicht	110 g
Schnittstellencode Aktuator	D19A
Schnittstellencode Motor In	40P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform