


Bremswiderstand CACR-LE2-50-W500

Teilenummer: 2882342

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Baugröße | 500 |
| Einbaulage | freie Konvektion senkrecht |
| Impulsenergie Bremswiderstand bei 380 V | 2.000 Ws |
| Impulsenergie Bremswiderstand bei 780 V | 1.800 Ws |
| Leistung bei 35% ED und 20°C | 500 W |
| Nennleistung Bremswiderstand | 200 W |
| Nennleistung Bremswiderstand bei 380 V | 150 W |
| Nennleistung Bremswiderstand bei 780 V | 120 W |
| Widerstandswert | 50 Ohm |
| Zulassung | c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 550 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung mit Zubehör wahlweise: |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |