


SMT-3-NS-KL-LED-24

Näherungsschalter

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Befestigungsart	geklemmt in Schwalbenschwanz-Nut
Produktgewicht	60,000 g
CE-Zeichen	EU-konform nach Richtlinie 89/336/EWG (EMV)
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel
Kabellänge	2,500 m
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5,000 - 70,000 °C
Kurzschlussfestigkeit	ja
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Bauform	für Schwalbenschwanznut
Betriebsspannung DC	10,000 - 30,000 V
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss
Ausschaltzeit	<= 0,800 ms
Max. Ausgangsstrom	200,000 mA
Einschaltzeit	<= 1,500 ms
Reststrom	<= 0,010 mA
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schliesser
Max. Schaltleistung DC	6,000 W
Spannungsfall	3,000 V
Messprinzip	magnetinduktiv



SMT-3-NS-KL-LED-24

Näherungsschalter

Merkmal	Wert
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Werkstoff-Information Kabelmantel	PUR
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm