


Gabelkopf SG-M8

Teilenummer: 3111

★ Kernprogramm

mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung
(kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M8
Entspricht Norm	DIN 71752 ISO 8140
Gewindeanschluss	Innengewinde M8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F1
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	53 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Gabel	Stahl verzinkt
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt