

LFR-D-1/2-S-B

Wartungs-Geräte-Kombination

Datenblatt

Teile-Nr.: 32894

Seite:1

Merkmal	Wert
Modulbauweise	ja
Eingangsdruck 1 minimal (bar)	2 bar
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	14 bar
Ausgangsdruck 2 maximal	10 bar
Gewinde Anschluss 1	G 1/2
Gewinde Anschluss 2	G 1/2
Befestigungsart	Bohrung
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	60 °C
Metall-Schalenschutz	nein
Filterfeinheit	40 um
Kondensatmenge maximal	86 cm³
Kondensat-Ablasstechnik	manuell, drehend
Feststellung Betätigung (Druck-R.)	Verrasterung
Druckhysterese (Druck-Regelventil)	0,2 bar
Manometer ja/nein	ja
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Schale	PA
LABS-haltige Stoffe enthalten	ja
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	1670 l/min
Betriebsmedium Eingang 1	Druckluft
Betriebsmedium Ausgang 2	gefilterte (40 µm) Druckluft, nicht geölt