

Führungszylinder DFM-32-25-P-A-GF

Teilenummer: 170855

★ Kernprogramm

mit integrierter Führung.

Der Endschalter Typ SMTSO-8E kann bei diesem Produkt mit Hublängen von 20 bis 40 mm nur dann eingesetzt werden, wenn der passende Befestigungsbausatz Typ SMB-8E nach außen montiert wird.

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte | 50 mm |
| Hub | 25 mm |
| Kolben-Durchmesser | 32 mm |
| Betriebsart Antriebseinheit | Joch |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Gleitführung |
| Konstruktiver Aufbau | Führung |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck Mpa | 0,15 ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | 1,5 ... 10 bar |
| Max. Geschwindigkeit | 0,8 m/s |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Aufprallenergie in den Endlagen | 0,4 Nm |
| Max. Kraft Fy | 1.227 N |
| Max. Kraft Fy statisch | 1.227 N |
| Max. Kraft Fz | 1.227 N |
| Max. Kraft Fz statisch | 1.227 N |
| Max. Moment Mx | 47,84 Nm |
| Max. Moment Mx statisch | 47,84 Nm |
| Max. Moment My | 24,53 Nm |
| Max. Moment My statisch | 24,53 Nm |
| Max. Moment Mz | 24,53 Nm |
| Max. Moment Mz statisch | 24,53 Nm |
| Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub | 10,06 Nm |
| Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs | 180 N |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 415 N |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 482 N |
| Bewegte Masse | 1.049 g |
| Produktgewicht | 1.858 g |
| Alternativanschlüsse | siehe Produktzeichnung |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |