

# Servomotor EMMT-AS-60-

Teilenummer: 4808568

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Umgebungstemperatur	-15 °C...40 °C
Hinweis zur Umgebungstemperatur	bis 80 °C mit Derating von -1,5% pro Grad Celsius
Max. Aufstellhöhe	4000 m
Hinweis zur max. Aufstellhöhe	ab 1.000 m nur mit Derating von -1,0% pro 100 m
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Wärmeklasse nach EN 60034-1	F
Max. Wicklungstemperatur	155 °C
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Temperaturüberwachung	Digitale Motortemperaturübertragung per EnDat 2.2
Motorbauform n. EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP40 IP65
Hinweis zur Schutzart	IP40 für Motorwelle ohne Radialwellendichtring IP65 für Motorwelle mit Radialwellendichtring IP67 für Motorgehäuse inklusive Anschluss technik
Rundlaufgenauigkeit, Koaxialität, Planlauf nach DIN SPEC 42955	N
Wuchtgüte	G 2,5
Rastmoment	<1,0% vom Spitzendrehmoment
Lebensdauer Lager bei Nennbedingungen	20000 h
Wellenausführung Passfeder	DIN 6885 A 5 x 5 x 22
Schnittstellencode Motor Out	60P
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Hybrid-Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M23x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	15
Verschmutzungsgrad	2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Zertifikat ausstellende Stelle	UL E342973
Nennbetriebsspannung DC	325 V...680 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	5
Stillstands Drehmoment	0.66 Nm...1.66 Nm
Nenn Drehmoment	0.6 Nm...1.4 Nm
Spitzen Drehmoment	1.6 Nm...5.6 Nm
Nenn Drehzahl	3000 1/min
Max. Drehzahl	6800 1/min...12500 1/min
Max. mechanische Drehzahl	16000 1/min
Nennleistung Motor	190 W...440 W
Dauerstillstandsstrom	1.6 A...3.8 A
Nennstrom Motor	1.4 A...3.2 A
Spitzenstrom	5.4 A...18.3 A
Motorkonstante	0.41 Nm/A...0.45 Nm/A
Stillstands Drehmomentkonstante	0.49 Nm/A...0.53 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	29.9 mV/min...32 mV/min
Wicklungswiderstand Phase-Phase	2.68 Ohm...11.7 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	12 mH...38 mH
Wicklung Längsinduktivität Ld (Phase)	5 mH...15.5 mH
Wicklung Querinduktivität Lq (Phase)	6 mH...19 mH
Elektrische Zeitkonstante	2.1 ms...3 ms
Thermische Zeitkonstante	40 min...44 min
Thermischer Widerstand	1 K/W...1.5 K/W
Messflansch	250 x 250 x 15 mm, Stahl
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	0.169 kgcm <sup>2</sup> ...0.49 kgcm <sup>2</sup>
Produktgewicht	1180 g...2230 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	70 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	350 N
Rotorlagegeber	Encoder absolut single turn Encoder absolut multi turn
Rotorlagegeber Herstellerbezeichnung	ECl 1118 EQI 1131
Rotorlagegeber absolut erfassbare Umdrehungen	1 ...4096
Rotorlagegeber Schnittstelle	EnDat 22
Rotorlagegeber Messprinzip	induktiv
Rotorlagegeber Betriebsspannung DC	5 V
Rotorlagegeber Betriebsspannungsbereich DC	3.6 V...14 V
Rotorlagegeber Positionswerte pro Umdrehung	262144 ...524288
Rotorlagegeber Auflösung	18 bit...19 bit
Rotorlagegeber Systemgenauigkeit Winkelmessung	-120 arcsec...120 arcsec
Haltemoment Bremse	2.5 Nm
Betriebsspannung DC Bremse	24 V

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Stromaufnahme Bremse	0.46 A
Leistungsaufnahme Bremse	11 W
Spulenwiderstand Bremse	52.4 Ohm
Spuleninduktivität Bremse	700 mH
Trennzeit Bremse	35 ms
Schließzeit Bremse	10 ms
Ansprechverzug DC Bremse	2 ms
Max. Leerlaufdrehzahl Bremse	10000 1/min
Max. Reibarbeit Bremse	5600 J
Massenträgheitsmoment Bremse	0.074 kgcm <sup>2</sup>
Schaltspiele Haltebremse	10 Mio. Leerbetätigungen (ohne Reibarbeit!)
MTTF, Teilkomponente	190 Jahre, Rotorlagegeber