

**FRC-M1-G1/8-C04SGK**

Wartungs-Einheit

Datenblatt

Teile-Nr.: 180968

Seite:1

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Modulbauweise	<b>ja</b>
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	<b>8 bar</b>
Ausgangsdruck 2 minimal	<b>0 bar</b>
Ausgangsdruck 2 maximal	<b>4 bar</b>
Gewinde Anschluss 1	<b>G 1/8</b>
Gewinde Anschluss 2	<b>G 1/8</b>
Befestigungsart	<b>Leitung/Winkel</b>
Umgebungstemperatur minimal	<b>-10 °C</b>
Umgebungstemperatur maximal	<b>60 °C</b>
Mediumstemperatur minimal	<b>-10 °C</b>
Mediumstemperatur maximal	<b>60 °C</b>
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	<b>20 l/min</b>
Bauart Öler	<b>Direkt-Proportional</b>
Ölfüllmenge maximal	<b>22,5 cm<sup>3</sup></b>
Öl-Viskosität	<b>ISO VG 32</b>
Metall-Schalenschutz	<b>nein</b>
Filterfeinheit	<b>5 µm</b>
Kondensatmenge maximal	<b>10 cm<sup>3</sup></b>
Kondensat-Ablassetechnik	<b>vollautomatisch</b>
Feststellung Betätigung (Druck-R.)	<b>Verrasterung</b>
Druckhysterese (Druck-Regelventil)	<b>0,4 bar</b>
Manometer ja/nein	<b>ja</b>
Werkstoff Gehäuse	<b>Zink-Druckguss</b>
Werkstoff Schale	<b>PA</b>
LABS-haltige Stoffe enthalten	<b>ja</b>
Produktgewicht	<b>0,574 kg</b>
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	<b>430 l/min</b>
Betriebsmedium Eingang 1	<b>Druckluft</b>
Betriebsmedium Ausgang 2	<b>gefilterte Druckluft 5 µm, geölt</b>