

FRC-M2-G3/8-C04TK

Wartungs-Einheit

Datenblatt

Teile-Nr.: 181257

Seite:1

Merkmal	Wert
Modulbauweise	ja
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	17 bar
Ausgangsdruck 2 minimal	0 bar
Ausgangsdruck 2 maximal	4 bar
Gewinde Anschluss 1	G 3/8
Gewinde Anschluss 2	G 3/8
Befestigungsart	Leitung/Winkel
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	80 °C
Bauart Öler	Direkt-Proportional
Ölfüllmenge maximal	113,5 cm³
Metall-Schalenschutz	ja
Filterfeinheit	5 µm
Kondensatmenge maximal	54 cm³
Kondensat-Ablasstechnik	manuell, drehend
Feststellung Betätigung (Druck-R.)	Verrasterung
Manometer ja/nein	nein
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	Zink-Druckguss
LABS-haltige Stoffe enthalten	ja
Produktgewicht	2,296 kg
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	4500 l/min
Betriebsmedium Eingang 1	Druckluft
Betriebsmedium Ausgang 2	gefilterte Druckluft 5 µm, geölt