



# Zylinder-Ventilkombination DNCV-32- -PPV-A-5/2LAD

Teilenummer: 536428

FESTO

mit Diagnosemodul.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.



Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	70 ... 500 mm
Kolben-Durchmesser	32 mm
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dämpfung	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	rastend
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	3 ... 8 bar
Betriebsspannungsbereich DC	24 V
Funktionsweise	doppeltwirkend
Spulenkennwerte	24 V DC: Niederstromphase: 0,5 W, Hochstromphase: 1,23 W
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Zulassung	C-Tick
Dämpfungslänge	20 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	415 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	483 N
Bewegte Masse	162 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	36 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	900 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	9 g
Elektrischer Anschluss	8-polig M12x1 Stecker runde Bauform
Pneumatischer Anschluss 1	QS-8
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer integriert
Pneumatischer Anschluss 5	Schalldämpfer integriert
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl