

Vakuumsauggreifer ESG-2

Teilenummer: 189167

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Sauger-Durchmesser	2 mm
Einbaulage	senkrecht
Besondere Eigenschaften	Antistatisch
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Saugerform	rund flach
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-30 ... 200 °C
Vakuumschluss	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	BR FPM NBR PUR VMQ (Silikon)