

# Vakuumsauggreifer ESG-80

Teilenummer: 189178

FESTO



## Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Sauger-Durchmesser	80 mm
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich mit langem Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund flach rund tief rund, extra-tief rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-30 ... 200 °C
Vakuumschluss	G1/8 G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	FPM NBR PUR VMQ (Silikon) Vulkollan®