

Vakuumsauggreifer ESG-30X90

Teilenummer: 189192

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Sauger-Größe	30x90 mm
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich mit langem Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	oval, flach
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Vakuumschluss	G1/8 G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR