

# Vakuumsauger-Halter ESH-HA-3-QS

Teilenummer: 189197

FESTO

ohne Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	0,52 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	20 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M4
Vakuumanschluss	QS-6
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl