


Vakuumsauger-Halter

ESH-HE-2-M5

Teilenummer: 189254

FESTO

ohne Höhenausgleich, für direktes Einschrauben.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Volumen	0,036 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 2
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	3 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumananschluss
Saugerbefestigung	Durchmesser 4 mm
Vakuumananschluss	M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	Aluminium-Knetlegierung NBR POM Stahl
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl