



# Vakuumsauger ESS-8-SNA

Teilenummer: 189283

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	20 mm
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	8 mm
Sauger-Volumen	0,03 cm <sup>3</sup>
Abwurfimpulstauglichkeit	≤ 4 bar
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Besondere Eigenschaften	Antistatisch
Zuordnung Saugerhalter	Größe 2
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Oberflächenwiderstand	≤ 0,000 MOhm
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	2,3 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	4 N
Produktgewicht	0,2 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	Innendurchmesser 4 mm
Farbe	schwarz/weisser Punkt
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	BR