

Vakuumsauger ESS-15-SF

Teilenummer: 189292

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius	35 mm
Nennweite	2 mm
Saugerdurchmesser	15 mm
Saugervolumen	0.208 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 °C...200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	8.5 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	10.5 N
Produktgewicht	1.9 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M4
Farbe	grau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Merkmal	Wert
Werkstoff Sauger	FPM