



# Vakuumsauger ESS-15-EU

Teilenummer: 189335

FESTO

leicht austauschbar.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Min. Werkstückradius R             | 20 mm   |
| Nennweite                          | 2 mm  |
| Sauger-Durchmesser                 | 15 mm   |
| Sauger-Volumen                     | 0,35 cm <sup>3</sup>  |
| Anschlusslage                      | oben  |
| Einbaulage                         | beliebig  |
| Zuordnung Saugerhalter             | Größe 3   |
| Saugerform                         | rund, extra-tief  |
| Betriebsdruck Mpa                  | -95 ... 0 kPa   |
| Betriebsdruck                      | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                        |
| Nennbetriebsdruck                  | -70 kPa<br>-0,7 bar   |
| Nennbetriebsdruck (psi)            | -10,15 psi  |
| Betriebsmedium                     | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                        |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-Zone III  |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |
| Umgebungstemperatur                | -20 ... 60 °C   |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck   | 9,8 N   |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck    | 15 N  |
| Produktgewicht                     | 1,9 g   |
| Befestigungsart                    | über Vakuumanschluss  |
| Vakuumanschluss                    | M4  |
| Farbe                              | blau  |
| Shore-Härte                        | 60 +/- 5  |
| Werkstoff Einschraubzapfen         | Messing vernickelt  |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform  |
| Werkstoff Sauger                   | PUR   |