


Vakuumsauger ESS-20-EF

Teilenummer: 189341

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	30 mm
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	20 mm
Sauger-Volumen	0,84 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund, extra-tief
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	17 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	15,5 N
Produktgewicht	6,4 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	grau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	FPM