

Vakuumsauger ESS-10-BU

Teilenummer: 189375

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Höhenausgleich Sauger	4 mm
Min. Werkstückradius	20 mm
Nennweite	2 mm
Saugerdurchmesser	10 mm
Saugervolumen	0,38 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	4.7 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	3 N
Produktgewicht	1.8 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M4
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt

Merkmal	Wert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR