



DRE-150-F12-Q10-FO

Schwenkantrieb

Merkmal	Wert
Funktionsweise	einfachwirkend
Konstruktiver Aufbau	Zahnstange/Ritzel
Umgebungstemperatur	-20 - 80 °C
Pneumatischer Anschluss	Anschlussplatte Innengewinde G1/4
Positionserkennung	ohne
Dämpfung	ohne
Einstellbereich Schwenkwinkel	90,000 deg
Betriebsdruck	<= 10,000 bar
Produktgewicht	47.400,000 g
Drehmoment bei 6 bar	1.096,000 Nm
Betriebsmedium	getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Federrückstellmoment	421,000 Nm
Baugröße Stellantrieb	150
Amaturanschluss entspricht Norm	ISO 5211
Flanschbohrbild	F12
Wellenanschluss	V27
Luftverbrauch pro Zyklus	6,20000 l
Wirkungsgrad Stellantrieb	90,0 %
Ventilanschluss entspricht Norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)