

Vakuumsaugnapf ESV-40-SS

Teilenummer: 190991

FESTO



Datenblatt

Merkmals	Wert
Min. Werkstückradius	230 mm
Saugerdurchmesser	40 mm
Saugervolumen	1.566 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 °C...180 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	69.6 N
Produktgewicht	7.4 g
Farbe	transparent
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)