


# Linienportal DHSL-DGE25RF-SLT16

Teilenummer: 542988

FESTO

bestehend aus elektrischer Zahnriemenachse mit Rollenführung und kompaktem Mini-Schlitten, hoch dynamisches Positionieren. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 1.0
Nutzlast	0 ... 2 kg
Antrieb Z-Achse	SLT-16
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 150 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	DGE-25-ZR-RF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Rollenführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 2.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm