


Linienportal DHSL-2DGE25RF-HMPL20

Teilenummer: 542993

FESTO

bestehend aus elektrischer Zahnriemenachse mit Rollenführung und Führungsachse und leichter Handhabungsachse, hoch dynamisches Positionieren und modulare Vielfalt. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 2.0
Nutzlast	0 ... 4 kg
Antrieb Z-Achse	HMPL-20
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Z-Achse	1-fach
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGE-25-ZR-RF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Rollenführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 2.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm