


Linienportal DHSL-2DGE40ZR-HMP25

Teilenummer: 543012

FESTO

bestehend aus elektrischer Zahnriemenachse mit Führungssachse und modularer Handhabungsachse, dynamisches Positionieren und robust. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 4.0
Nutzlast	0 ... 10 kg
Antrieb Z-Achse	HMP-25
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Z-Achse	1-fach
Hub Z-Achse	0 ... 400 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGE-40-ZR-KF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 2.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm