


# Linienportal DHSL-2DGPL40S-DGEA25

Teilenummer: 543015

FESTO

bestehend aus kolbenstangenlosem Antrieb mit Führungsschnecke und elektrischer Auslegerachse, hoch dynamisch mit Soft Stop, präzise, elektrisch positioniert. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 4.0
Nutzlast	0 ... 10 kg
Antrieb Z-Achse	DGEA-25
Antriebsart Z-Achse	elektrisch Zahnriemen DGEA
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 600 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,05 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,05 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGPL-40-SPC11
Antriebsart Y-Achse	servopneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	2-fach
Hub Y-Achse	0 ... 1.600 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 1 mm